

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 130508, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ: ALU****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268496 ALU |
| GTIN | 4045197471000 |
| Artikelklasse | 21K |

Beschreibung**Passend für:**

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 26.

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Typ | ALU |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 300 - 600 m/min |
| Hauptanwendung | N |
| Nebenanwendung | K |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung | 180 m/min |
| Sorte | HU70AL |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WCHX 130508 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |

passend für Werkzeug-Ø D_c

26 mm

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen