

**duMONT****Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 4B1****Bestelldaten**

Bestellnummer	290405 4B1
GTIN	662600444037
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

**Lieferumfang:**

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

**Hinweis:**

- Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
- Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben – Räumnadel richtet sich selbst aus.
- Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
- RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
- Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Keilnutenbreite	4 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	550 kg

Anzahl Durchgänge	2
Nadellänge	172 mm
Räumlänge in Stahl	8 - 42 mm
für Bohrungs-Ø nach DIN 6885	11 - 12 mm
Keilnutentiefe	1,8 mm
Rückenbreite	6,46 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

## Zubehör

Beilage für Stoßräumnadel Nr. 290405 – 407 Typ 4B1	290410 4B1
--	------------