

Garant**Master Mute Bohrstange A.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265025 40/16
GTIN	4069515038010
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	40 mm
Gesamtlänge L	359 mm
Unterlegplatte	269005 19
Auskraglänge L_1	240 mm
Serie	Master Mute
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Mittenversatz L_3	27 mm
ISO-Code Halter	A40X STFCL/L16
Einstellwinkel κ	90 Grad
Unterlegplattenschraube	269013 8
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	50 mm
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..

Norm	Werksnorm
L _{min}	240 mm
Anschlussgewinde	G1/2
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265025-40/16>