

KÄRCHER

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVRL65/12



Bestelldaten

Bestellnummer	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Artikelklasse	07D

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
 - **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
 - **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**
- 1-motoriger 1,2 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell** und **65 Liter Behälter**.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.

Technische Beschreibung

Staubklasse – Sauger	L
Höhe	1251 mm
Leistungsaufnahme	1200 W
Anzahl Turbinen	1
Behältervolumen	65 l

Datenblatt

Anschlussnennweite	DN50 mm
Vakuum	235 mbar
Gewicht	33 kg
Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Breite	526 mm
Luftvolumenstrom	72 l/s
Länge	718 mm
Produktart	Nass- und Trockensauger