

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SC.T 120404 HB7020 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen