


Garant

Softcut® Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO..



Bestelldaten

Bestellnummer	215403 15
GTIN	4069515038171
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Aufsteck-Fasenfräser. Mehrseitig umschlossene Wendeplattensitze zur Stabilisierung der Schneiden und Aufnahme der Vertikal- und Radialkräfte.

Verwendung:

Für große Fasenbreiten im Stahlbau. Hervorragend geeignet für Schrupp- und Semischruppanwendungen.

Hinweis:

Stufenfreie Oberflächen werden mit den Wendeschneidplatten Nr. 215431-215487 erzielt. GARANT-Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
Zahnvorschub bei h_{max}	0,4 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	9
Winkel γ	15 Grad

Datenblatt

erzielbare Fasenhöhe h	7,2 mm
Gesamtlänge L _{ges}	55 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
erzielbare Fasenlänge l	27,6 mm
erzielbare Fasenbreite b	26,6 mm
kleinster Ø D	17 mm
größter Ø D ₁	70 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Passende Produkte

No Shop URL available for: 215403 15