


**SCMT 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX130**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Artikelklasse	22D

**Beschreibung**

SCMT 09T304 Set à 10 Stück HBX130 Eckenradius: 0,4 mm  
 Sorte: HBX130  
 Spanbrecher: MM  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	MM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,08 - 0,36 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Sorte	HBX130

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen