

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 60/S4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E04G SCLDR/LS4
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz L <sub>3</sub>	2,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	3,58 mm
Einstellwinkel κ	97 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6