

Garant

Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AO..



Bestelldaten

Bestellnummer	215413 20/2
GTIN	4069515039017
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Nicht zum Rampen und Zirkulareintauchen verwenden!

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \text{ max}}$	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219799 10 (8IP; 1,5Nm)
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Serie	Softcut®
Auskraglänge L_1	45 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm

Datenblatt

passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
Gesamtlänge L_{ges}	95 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser