

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 10/06
GTIN	4069515024433
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A10X SCLCR/L06
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Plattengröße	6 mm
Auskraglänge L_1	110 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Mittenversatz L_3	6,1 mm
Norm	Werksnorm
Serie	Master Mute
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Gesamtlänge L	161 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	12 mm
Anschlussgewinde	M9×0,5

Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-10/06>