

Garant**Softcut® Eckfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	215413 25/2
GTIN	4069515039024
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Nicht zum Rampen und Zirkulareintauchen verwenden!

Technische Beschreibung

effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	2
maximale Schnitttiefe $a_{p \text{ max}}$	30 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Gesamtlänge L_{ges}	101 mm
Auskraglänge L_1	45 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
Schneiden-Ø D_c	25 mm

Datenblatt

Serie	Softcut®
Wendeplattenschrauben-Set	219799 10 (8IP; 1,5Nm)
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser