

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 06/04
GTIN	4069515024419
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Serie	Master Mute
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	8 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 53
Schaft-Ø D_s	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0401..
Mittenversatz L_3	3,5 mm
Norm	Werksnorm
Auskraglänge L_1	66 mm
ISO-Code Halter	A06X SCLCR/L04
Gesamtlänge L	96 mm
Einsatzart	rechts

Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-06/04>