

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 20/09
GTIN	4069515024464
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L_3	13 mm
ISO-Code Halter	A20X SCLCR/L09
Auskräglänge L_1	120 mm
Serie	Master Mute
Gesamtlänge L	189 mm
Schaft-Ø D_s	20 mm
Plattengröße	9 mm
Norm	Werksnorm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
$L_{\min}$	120 mm

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-20/09>