

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110408 ER, für Softcut® Fräser, HB7520-1



Bestelldaten

Bestellnummer	215438 ST900
GTIN	4069515039208
Artikelklasse	2A1

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,15 mm
Eckenradius	0,8 mm
Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	AOMT110408 ER
Sorte	HB7520-1
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		