

Garant**Master Mute Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	13 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Gesamtlänge L	161 mm
Plattengröße	9 mm
Auskraglänge L_1	110 mm
Mittenversatz L_3	6,8 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 0902..
ISO-Code Halter	A10X STFCR/L09
Serie	Master Mute
Wendeplattenschrauben-Set	269028 39
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anschlussgewinde	M9x0,5

Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265024-10/09>