

**Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265015 32/11
GTIN	4069515024785
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1	192 mm
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge L	288 mm
ISO-Code Halter	A32X SDUCR/L11
Unterlegplattenschraube	269013 8
Mittenversatz L_3	22 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Unterlegplatte	269005 18
Norm	Werksnorm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Schaft-Ø D_s	32 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm

Datenblatt

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
L _{min}	192 mm
Anschlussgewinde	G1/2
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265015-32/11>