



Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser GLL, Typ: GLL20BOX



Bestelldaten

Bestellnummer	468490 GLL20BOX
GTIN	4053423303339
Artikelklasse	46T

Beschreibung

Ausführung:

Grüne Kreuzlinien für beste Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch das gummiverstärkte Gehäuse und die Schutzklasse IP65 sind die Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet und stehen für Langlebigkeit. Komfortable, schnelle und sichere Befestigung dank Universalhalter LB 10 professional mit sehr starken Magneten. Duale Stromversorgung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Li-Ion-Akku und Alkalinebatterien, wodurch keine Ausfallzeiten entstehen.

Eine horizontale und 2 vertikale 360°-Linien ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich. Großer Arbeitsbereich von bis zu 120 m mit Hilfe des Empfängers LR 7 Professional (Zubehör).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

3.7V Li-Ion-Akku, USB-C-Kabel, Universalhalter LB 10, Laserzieltafel, Tasche und Handwerkerkoffer.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Akkuspannung	3,6 V
Gewicht	560 g
Farbe des Lasers	grün
Laserklasse	2
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
IP-Schutzart	IP 65
Akkuart	Lithium-Ion
Länge	129 mm
Reichweite	20 m
Stativgewinde	1/4 Zoll
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Anzahl enthaltener Akkus	1
Breite	68 mm
Höhe	116 mm
Serie	GLL
Fehlergrenze	±0,3 mm/m
Nivellierbereich	±4 Grad
Produktart	Kreuzlinienlaser