

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260762 HU7310 |
| GTIN | 4045197670366 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

Technische Beschreibung

| | |
|---|--------------------|
| Hauptanwendung | N |
| Spanbrecher | AM |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnitttiefe a_p | 0,1 - 4 mm |
| Vorschub f | 0,05 - 0,5 mm/U |
| Sorte | HU7310 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 350 - 600 m/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff | HM |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Beschichtung | unbeschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCGT 09T304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Toleranz | G |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |