

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts,  
Auskräglänge / Plattengröße: 85/S5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268732 85/S5
GTIN	4045197562623
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	E08K SGLPR/LS5
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	10,72 mm
passende Wendeschneidplatte	GPCT S5010.
Mittenversatz $L_3$	6,4 mm
Plattengröße	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 6
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe $L_2$	7,49 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6

674248 TX6

Wendeplattenschrauben-Set Typ 6

269028 6

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500