

Garant**HM-Bohrstange E.. SGLPR 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 85/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	13,54 mm
Mittenversatz L_3	8,15 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 11
passende Wendeschneidplatte	GCCT 06020.
ISO-Code Halter	E10K SGLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	9,5 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 11

269028 11

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200
cN·m

659957 200