


SCMT 120408 Set 10-teilig, Sorte: HBX020

Bestelldaten

Bestellnummer	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SCMT 120408 Set à 10 Stück HBX020 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: HBX020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Vorschub f : 0,08 - 0,36 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Spanbrecher	PM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,36 mm/U
Sorte	HBX020

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen