



Steuergerät RCK STG 10/800, Typ: STG10/800



Bestelldaten

Bestellnummer	078146 STG10/800
GTIN	4007220523551
Artikelklasse	07P

Beschreibung

Ausführung:

Das Antriebssystem RCK mit stufenloser Drehzahlregulierung ist eine innovative Lösung, die höchste Produktivität mit signifikanten ergonomischen Vorteilen vereint. Das System erzeugt weniger Lärm und geringere Vibrationen als herkömmliche Antriebe. Durch die Kombination mit der mobilen Steuereinheit und verschiedenen Handstücken ist das System für Anwender im Einsatz besonders leicht, komfortabel und flexibel. Zudem ermöglichen die Handstücke den Einsatz verschiedenster Werkzeuge in nahezu allen Branchen. Das System ist für den Dauereinsatz mit konstanter Drehzahl ausgelegt und kann neben dem Netzteilbetrieb auch mit einem leistungsstarken Akku eingesetzt werden.

Steuergerät, das eine präzise Ansteuerung verschiedener Handstücke ermöglicht. Erreicht eine maximale Drehzahl von 80.000 RPM und hält diese im Einsatz stabil.

Vorteil:

- **Steigert die Produktivität um bis zu 50 % dank konstanter Drehzahl.**
- **Komfortables, ergonomisches Arbeiten mit schnellen, optimalen Ergebnissen.**
- **Mit Netzteil oder mobil mit Akku für eine Vielzahl industrieller Anwendungen einsetzbar.**

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1560 W
-------------------	--------

Datenblatt

Gewicht

3,3 kg