

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120404 HB7310 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mmVorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N

Sorte	HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen