



ER-Spannmutter, für ER: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	309585 40
GTIN	4069515040617
Artikelklasse	32Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. **Mit Nuten.**

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

maximales Anzugsmoment	240 Nm
Außen-Ø D	63 mm
Gewinde	M50x1,5
Gesamtlänge L	26 mm

Datenblatt

Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter