

**Garant****ER-Spannmutter High Speed, für ER: 16****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309595 16     |
| GTIN          | 4069515040631 |
| Artikelklasse | 31Z           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

**Passend für:**

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

**Hinweis:**

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

**Technische Beschreibung**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| maximales Anzugsmoment | 80 Nm   |
| Gewinde                | M22x1,5 |
| Außen-Ø D              | 28 mm   |
| Gesamtlänge L          | 18 mm   |

## Datenblatt

|            |             |
|------------|-------------|
| Norm       | DIN 6499 D  |
| Produktart | Spannmutter |