



Stahl-Bohrstange A.. STLCR 95°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260930 10/11
GTIN	
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
Mittenversatz L_3	6,2 mm
Wendeplattenschraube	269022 4
ISO-Code Halter	A10L STLCR/L11
Gesamtlänge L	140 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	10 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5×D
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Spannschraube Typ 4	269022 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8