

Garant
TC.T 110204, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	260982 HB725
GTIN	4045197685551
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TC.T 110204 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	UM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Sorte	HB725

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen