

Garant**TCMT 110202, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	260950 HB7415
GTIN	4045197672490
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110202 HB7415 Sorte: HB7415
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mm
Vorschub f : 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen