

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CU7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 CU7010 Sorte: CU7010

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 210 m/minSchnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 80 - 140 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	CU7010
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 140 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen