

**Garant**
**TC.T 16T304, Sorte: HB725**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

TC.T 16T304 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Spanbrecher	UM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	UNI
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Sorte	HB725

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen