



Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Artikelklasse	25U

Beschreibung

Ausführung:

Stromlinienförmiger Spankanal für verbesserte Spanabfuhr, reduzierte Vibrationsneigung, stabile Bearbeitung.

Innenkühlung: ja

Schaft-Ø D_s: 25 mm

ISO-Code Halter: A25S SVUBR/L16

Schnitt- / Trennstelle: 25 mm

Einstellwinkel κ: 93 Grad

passende Wendeschneidplatte: VB.. 1604..

Mindestvorbohr-Ø D_{min}: 34 mm

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VB.. 1604..
Unterlegplattenschraube	269014 1
Mittenversatz L ₃	20,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	34 mm
Schnitt- / Trennstelle	25 mm
Unterlegplatte	269006 1
ISO-Code Halter	A25S SVUBR/L16
Plattengröße	16 mm
Auskraglänge L ₁	100 mm
Wendeplattenschraube	269022 7

Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L ₂	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	25 mm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	5xD
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Unterlegplatte	269055
Unterlegplattenschraube	269203
Spannschraube	269411
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cNm	659906 500
Spannschraube Typ 7	269022 7
Unterlegplatte Typ 1	269006 1
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	269014 1