

Garant**GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN, Ø DC: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	203221 20
GTIN	4069515036672
Artikelklasse	11Z

Beschreibung**Ausführung:****GARANT Diabolo:**

Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall speziell für die Hartbearbeitung.

Spezialist für Stähle bis 62 HRC. Prozesssicherheit und Standzeiterhöhung durch optimierte Schneidengeometrie und moderne Hochleistungsbeschichtung.

Baumaße ähnlich DIN 6527.

Verwendung:

Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

(Stirnschnitt nur bei geringen Schnitttiefen).

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	20 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Zähnezahl Z	10
Gesamtlänge L	104 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Spiralwinkel	50 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge L _c	41 mm
Toleranz Nenn-Ø	h7
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 60 HRC	0,07 mm

Datenblatt

Schaft-Ø D _s	20 mm
Serie	Diabolo
Beschichtung	TiSiN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	H
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	rot
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 50 HRC	bedingt geeignet	150 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	130 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	100 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	65 m/min	H
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/203221-20>