

**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510****Bestelldaten**

Bestellnummer	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Artikelklasse	25E

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen