



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



### Bestelldaten

Bestellnummer	261174 CA525
GTIN	4960664682492
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 110304 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen