



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



### Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 110308 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen