



Schaft-Rundbürste gewellt, mikroabrasiv, Keramikkorn K320, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 50X10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	574462 50X10
GTIN	4017359672921
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Schleifnylonborsten mit Siliciumcarbid, in Stahlhülse verpresst; **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Trocken- und Nassfeinschleifen von Alu, Stahl, INOX und Kunststoffen. Maximale Einsatztemperatur 80 °C.

Technische Beschreibung

Besatzbreite L ₁	10 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Schaft-Ø D _s	6 mm
empfohlene Drehzahl	6000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	12 mm

Datenblatt

Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktart	Rundbürste