



Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**

12 V / 5,0 Ah FUEL™ Akku-Kombihammer mit bürstenlosem POWERSTATE Motor.

Optimiert für Bohrungen von Ø 4 – 10 mm in Beton und Mauerwerk. Redlink Plus-Elektronik – Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät, 2 × 12V / 5 Ah High-Output-Akku, HD-Box.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000.

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	13 mm
Gewicht	1,9 kg
Schlagenergie	1,1 J

Datenblatt

maximale Schlagzahl	4410 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Akkuspannung	12 V
Herstellerbezeichnung	M12 FHAC16-502X
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Akkukapazität	5 Ah
maximale Vibration nach EN	10,5 m/s ²
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Drehzahlbereich	0 - 1200 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Bohrhammer