

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261152 HB7415
GTIN	4045197672575
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen