



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA525



Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA525
GTIN	4960664682508
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 110308 CA525 Sorte: CA525

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 330 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen