



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 110308 CA6525 Sorte: CA6525
 Spanbrecher: HQ
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Spanbrecher	HQ
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen