

Garant**Master Mute Bohrstange A.. STFCR 90°, für Wendeschneidplatten TC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265024 32/16
GTIN	4069515037983
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Plattengröße	16 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Unterlegplattenschraube	269013 8
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Mittenversatz L_3	22 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Einstellwinkel κ	90 Grad
ISO-Code Halter	A32X STFCR/L16
Unterlegplatte	269005 19
Auskräglänge L_1	192 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm

Datenblatt

Gesamtlänge L	288 mm
L _{min}	192 mm
Anschlussgewinde	G1/2
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265024-32/16>