



Schleifscheibe CC-GRIND-Robust SGP STEELOX, Scheiben-Ø: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566367 125
GTIN	4007220304396
Artikelklasse	550

Beschreibung

Ausführung:

Aggressive Schleifscheibe mit **integriertem Glasgewebeteller** und **patentiertem Spann- und Kühlsystem**.

Flacher Einsatz ohne das Werkstück durch die Spannmutter zu beschädigen. Verwendung mit Adapter Nr. 566365.

Für sehr hohe Abtragsleistung auf allen Stahlwerkstoffen.

Mit dreieckigem präzisionsgeformten Keramikkorn.

Verwendung:

Für **harte und raue Schleifeinsätze** im Flächen- und Kanteneinsatz.

Wirtschaftliche Alternative zu Schruppschleifscheiben mit **deutlich reduzierter Belastung durch Hitze, Lärm, Staub und Vibration**.

Flachen Anstellwinkel und leistungsstarken Antrieb (>1200 W) beachten.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
optimiert für Werkstoff	Stahl
empfohlener Anstellwinkel	5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Anzahl Lagen	1
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		