

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120408 HB7020 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen