

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260766 HU7310
GTIN	4045197670601
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HU7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen