


Garant**Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	215415 50/4
GTIN	4069515039109
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Nicht zum Rampen und Zirkulareintauchen verwenden!

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	50 mm
passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
Wendeplattenschrauben-Set	219799 10 (8IP; 1,5Nm)
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	55 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	39,5 mm

Serie	Softcut®
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	4
Anzahl Wendeschneidplatten	16
maximale Zustellung Wendeschneidplatte SekS	0,3 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser