

**Garant**

## Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 ER, für Softcut® Fräser, HB7510-1



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215431 ST900  |
| GTIN          | 4069515039161 |
| Artikelklasse | 2A1           |

### Beschreibung

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

### Technische Beschreibung

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Vorschub $f_z$ pro Zahn     | 0,15 mm                       |
| Typ                         | ST900                         |
| Eckenradius                 | 0,4 mm                        |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | AOMT110404 ER                 |
| Sorte                       | HB7510-1                      |
| Schneidstoff                | HM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

### Anwenderdaten

## Datenblatt

|                               | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 340 m/min            | P               |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 300 m/min            | P               |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 260 m/min            | P               |
| nass maximal                  | bedingt geeignet |                      |                 |
| trocken                       | geeignet         |                      |                 |