

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110412 TR, für Softcut® Fräser, HB7830-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Artikelklasse	2A1

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	AOMT110412 TR
Sorte	HB7830-1
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
--	---------	-------	----------

Datenblatt

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		