

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310**

Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Artikelklasse	21G

Beschreibung

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	AM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	N
Sorte	HB7310
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen