

**Mechaniker-Seitenschneider, verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge:
125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	724201 125
GTIN	4003773005315
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	0,6 mm
mit Öffnungsfeder	nein
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1 mm
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
ganze Länge	125 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Datenblatt

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange