

Garant**GARANT Master Uni Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563240 115
GTIN	4069515040242
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstschärfendes **Keramikkorn (CER)** und das neu entwickelte **Hochleistungs-Bindungssystem** ermöglichen eine **vielfach erhöhte Schleifleistung und anhaltende Aggressivität bei extrem kühlem Schliff** im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).

- **Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.**
- **Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.**
- **Spezifikation: CER60Q-BF.**

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1 mm

Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		